



IWAKI

遠沈管リニューアル!!

安心、信頼、快適の
日本製

お客様の声にお応えしました。

軽くて持ち運びやすい、取り出しやすい、使い切りやすい
箱入数にて、新たにお届けします!箱が大きいし、重い～
保管スペースにも困る運びやすくなりました!
1箱あたりの価格も◎

遠沈管リニューアル製品

順次販売開始!

ノンパイロジェニック

放射線滅菌済

品種コード	容量	材質	包装	製品名	内箱 入数	外箱 入数	標準価格 (円/箱)	販売開始予定
2322-015N	15mL	PS	ラック包装	遠沈管15mL(印刷目盛付・ラック包装)ポリスチレン製	50	300	21,900	2022/2
2324-015N			バルク包装	遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリスチレン製	25	300	20,100	2021/1月上旬
2323-015N		PP	ラック包装	遠沈管15mL(印刷目盛付・ラック包装)ポリプロピレン製	50	300	24,300	2022/2
2325-015N			バルク包装	遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製	25	300	19,500	2021/12下旬
2362-025N	25mL自立	PP	バルク包装	遠沈管Mini(25mL, レーザーマーカ目盛付)バルク包装	20	260	19,500	2022/1下旬
2363-025N			ラック包装	遠沈管Mini(25mL, レーザーマーカ目盛付)ラック包装	25	150	12,300	2022/1下旬
2342-050N	50mL	PS	ラック包装	遠沈管50mL(印刷目盛付・ラック包装)ポリスチレン製	25	200	21,800	2022/2
2344-050N			バルク包装	遠沈管50mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリスチレン製	10	200	17,200	2021/1月上旬
2343-050N		PP	ラック包装	遠沈管50mL(印刷目盛付・ラック包装)ポリプロピレン製	25	200	18,200	2022/2
2345-050N			バルク包装	遠沈管50mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製	10	200	17,600	2021/12月上旬
2355-100N	100mL自立	PP	バルク包装	遠沈管100mL(レーザーマーカ目盛付,バルク包装)	5	80	18,560	2022/1下旬



MADE IN JAPAN

上記製品はすべて国内製造しています。

IWAKI遠沈管は、
サイズを豊富に取り揃えています!
用途に合わせてお選びいただけます。ポリスチレン製(PS製)・ポリプロピレン製(PP製)
どちらの遠沈管も使いやすい設計です。



- 開閉しやすい高さのキャップ
- 確認しやすい黒目盛(※)
- 広く書き込みしやすい白マーキングスポット(※)
- 保管に便利なジッパー付パッケージ(※)
- DNase、RNase、DNAフリー
- ノンパイロジェニック
- 放射線滅菌済み (※一部製品を除く)

■ ポリスチレン製(PS製)遠沈管は、2種類

- 15mL/50mLサイズをご用意
- 透明度が高く、サンプルが見やすい

■ ポリプロピレン製(PP製)遠沈管は、4種類

- 15mL/25mL/50mL/100mLサイズをご用意
- 25mL/100mLサイズは、自立型
- 高い遠心強度

①③ポリスチレン製(PS製)
②④ポリプロピレン製(PP製)

IWAKI・PP製遠沈管の参考情報は裏面へ



IWAKI サイト

<https://atgc.co.jp/div/rika>

お問い合わせ

お問い合わせや、
サンプルのご要望などは、
弊社HPよりお申し込みください。

AGC

AGCテクノグラス株式会社

MyPack® シリーズ 更に少人数タイプもご用意しています。

ノンバイロジェニック

放射線滅菌済

品種コード	容量	材質	包装	製品名	内箱入数	外箱入数	標準価格 (円/箱)
2324-015-MYP	15mL	PS	バルク包装	遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリスチレン製 MyPack®	25	50	4,000
2323-015-MYP		PP	ラック包装	遠沈管15mL(印刷目盛付・ラック包装)ポリプロピレン製 MyPack®	50	50	5,000
2325-015-MYP		PP	バルク包装	遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 MyPack®	25	50	3,900
2362-025-MYP	25mL自立	PP	バルク包装	遠沈管Mini (25mL, レーザーマーカ目盛付)バルク包装 MyPack®	20	60	5,300
2363-025-MYP		PP	ラック包装	遠沈管Mini (25mL, レーザーマーカ目盛付)ラック包装 MyPack®	25	50	4,600
2344-050-MYP	50mL	PS	バルク包装	遠沈管50mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリスチレン製 MyPack®	10	50	5,200
2343-050-MYP		PP	ラック包装	遠沈管50mL(印刷目盛付・ラック包装)ポリプロピレン製 MyPack®	25	50	5,400
2345-050-MYP		PP	バルク包装	遠沈管50mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 MyPack®	10	50	5,300
2355-100-MYP	100mL自立	PP	バルク包装	遠沈管100mL(レーザーマーカ目盛付,バルク包装)MyPack®	5	30	8,400

- **IWAKI** ポリプロピレン製(PP製)遠沈管は、4種類とも高品質の同じ原材料を使用しています。
- サンプルの凍結保存や、高い遠心強度でのご用途で、ご好評頂いています。

参考情報 遠沈管(PP製)の凍結保存試験

凍結保存は、遠沈管の本来の用途とは異なるので、保証項目とはなっていませんが、遠沈管をサンプルの冷凍保存に使用されるお客様が多いため、弊社では-80℃冷凍保存試験を行ってしました。

〈凍結保存試験〉

15mL遠沈管に純水15mLを入れ、発泡スチロールラックに、垂直に立てた状態で、-80℃冷凍庫に保管。一晩保管後、冷凍庫より取り出し、室温にて融解。完全に融解した後、破損状況を確認。


〈試験結果〉

メーカー	試験数 (本)	破損無し (本)	破損 水漏れ無し (本)	破損 水漏れあり (本)
IWAKI	15	15	0	0
A社	15	0	0	15
B社	15	0	5	10
C社	15	0	13	2
D社	15	0	15	0
E社	15	0	7	8
F社	15	4	11	0
G社	15	0	7	8

※社内試験による結果です。保証項目ではありません。

他社製品の破損状態

● 破損 水漏れ無し



● 破損 水漏れあり



参考情報 遠沈管(PP製)の遠心試験

〈遠心試験〉

15mL遠沈管に純水15mLを入れ、15,000×g, 4℃, 15分遠心後、各遠沈管の状況を確認。

〈試験結果〉

メーカー	試験数 (本)	破損無し (本)	破損 水漏れ無し (本)	破損 水漏れあり (本)
IWAKI	24	24	0	0
A社	24	1	23	0
B社	24	0	19	5
C社	24	0	24	0
D社	24	0	24	0
E社	24	0	12	12
F社	24	0	24	0
G社	24	0	24	0


※社内試験による結果です。保証項目ではありません。

他社製品の破損状態

● 破損 水漏れ無し



● 破損 水漏れあり



発泡スチロールラックや、遠沈管用アダプターなどもご用意しています。

遠沈管ラック(発泡スチロールラック)

Polyform racks for Centrifuge tubes

- ラック付遠沈管に使用している白色の簡易ラックです。

未滅菌

品種コード	適合遠沈管 (mL)	材質	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
RACK-15	15 (50本掛け)	EPS	10	3,700
RACK-50	50 (25本掛け)	EPS	10	3,700

EPS: 発泡スチロール

※RACK-50は25mL自立遠沈管・50mL遠沈管共通。

遠沈管用ラバーアダプター

未滅菌

品種コード	製品名	材質	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
9362-025	遠沈管Mini用遠心アダプター	NBR	4	3,800
9330-050	遠沈管50mL用ラバーアダプター		4	2,400
9355-100	遠沈管100mL用ラバーアダプター		4	2,600

NBR: アクリロニトリルブタジエンゴム

9362-025は9330-050と組み合わせてご使用頂くことも可能です。



①RACK-50 ②RACK-15



保管に便利！
輸送も使える！



MADE IN JAPAN

- リーフレットに記載されているメーカー希望小売価格は、2021年12月1日現在のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関してましては、予告なく変更する場合がございます。
- リーフレットに記載のメーカー希望小売価格等の表現は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。実際の納入価格に関しましては、代理店・販売店へお見積をご依頼ください。

AGC AGCテクノグラス株式会社

コンシューマ本部 営業部 サイテック営業グループ

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-42-20

<https://www.atgc.co.jp/div/rika/>

TEL 03-5627-3832 FAX 03-5627-3837