



2022年も宜しく  
お願いします。

**Sale!**

ヒット製品の旧モデルもあります。  
数量限定・早い者勝ちです！  
旧モデルでも、アフターメンテナンスは万全！

**期間 / 2022年3月31日まで**

※数に限りがありますので、お早めに最寄りの営業所にご確認ください。  
※価格には消費税は含まれておりません。



予算に余裕がない・・・  
今と同じ機種が欲しい・・・

**そんなお客様にオススメです**

**EYELA**

もう少し大きな真空乾燥器が欲しい！

真空定温乾燥器 バキュームドライオーブン  
VOS-601SD型

庫内寸法600W×600D×600H(mm)・容量216L  
の大容量です。  
架台は標準付属です。

限定  
1台

使用温度範囲：40～200℃  
棚板付属枚数：4枚（取付可能枚数6枚）  
庫内寸法(mm)：600W×600D×600H  
外寸法(mm)：878W×805D×1720H（架台共）  
電源入力：12.75A, 2.55kVA  
電源電圧：AC200V 単相  
※電源プラグは付属していません。  
※運賃等が必要です。



真空ポンプは付属していません。  
「耐食性油回転真空ポンプ DUOシリーズ」  
も併せてご検討ください！裏面をご覧ください。

Price Down  
✓ ¥1,500,000  
¥980,000

そろそろ買換えを検討しませんか

アスピレーター

A-1000S型

手軽に使える減圧装置

限定  
10台

Price  
Down

最大排気速度：16L/min(50Hz)  
(水温6℃時)  
外寸法(mm)：260.5W×351D×406H  
電源入力：2.8A, 280VA  
電源電圧：AC100V  
✓ ¥69,000  
¥62,000



多岐管 + ケミカル仕様真空ポンプ付き。すぐ使えます！

凍結乾燥機 フリーズドライヤー

凍結乾燥機のヒットモデルです、モデルチェンジに伴い下記の価格でご提供いたします。  
「本体+真空ポンプ+多岐管」セット価格。電源につなげればすぐに使用可能です。

FDU-1110型+DUO 6MC-N型+PMH-8型 セット価格  
限定 2セット Price Down  
✓ ¥1,478,000  
¥1,070,000

FDU-1110型+DUO 11MC-N型+PMH-8型  
限定 2セット Price Down  
✓ ¥1,514,000  
¥1,100,000

FDU-2110型+DUO 6MC-N型+PMH-8型  
Price Down  
✓ ¥1,708,000  
¥1,200,000 限定 6セット

FDU-2110型+DUO 11MC-N型+PMH-8型  
Price Down  
✓ ¥1,744,000  
¥1,230,000 限定 5セット

【凍結乾燥機 FDU-1110型】  
トラップ冷却温度：-45℃  
除湿容量：4L/回  
外寸法(mm)：700W×550D×955H  
電源入力：17A, 1.7kVA  
電源電圧：AC100V  
※電源プラグは付属していません。  
※運賃等が必要です。

【多岐管 PMH-8型】  
ポート数：8  
コックサイズ：\$29/38  
※プラスチック以外の容器をご使用の場合はアダプターが必要です。

【凍結乾燥機 FDU-2110型】  
トラップ冷却温度：-80℃  
除湿容量：3L/回  
外寸法(mm)：700W×550D×955H  
電源入力：12A, 2.4kVA  
電源電圧：AC200V 単相  
※電源プラグは付属していません。  
※運賃等が必要です。



写真はFDU-2110型、PMH-8型、DUO 6MC型です。

【真空ポンプ DUO 6MC-N型】  
排気速度：83L/min(50Hz)  
吸引管口径：外径 22mm  
電源電圧：AC100V

【真空ポンプ DUO 11MC-N型】  
排気速度：150L/min(50Hz)  
吸引管口径：外径 22mm  
電源電圧：AC100V

真空ポンプの詳細は裏面をご覧ください。

エタノール沈殿後の濃縮に！

遠心エバポレーター

CVE-1100型+R-1100A型

遠心エバポレーターをマイクロチューブ用ローターとセットで販売いたします。  
電源プラグを差し込めばすぐに使用可能です。  
CVE-1100型はヒータ搭載で濃縮しにくい試料の濃縮も可能です。

回転速度範囲：2750/3250rpm(50/60Hz) 固定  
温度調節範囲：OFF・室温 +5～80℃  
到達真空度：13.3Pa 以下  
外寸法(mm)：190W×216D×200H  
電源入力：1A, 100kVA  
電源電圧：AC100V  
※真空ポンプは付属していません。  
別途ご用意ください。

限定  
1セット



ローターとセット販売ですので、すぐ使えます。

Price Down  
✓ ¥206,500  
¥180,000

セット価格



# Sale!

期間  
2022年3月31日まで

## PCR用8連チューブ対応の恒温槽!

### アルミブロック恒温槽

MG-1200型+アルミブロックMGL-0296型

アルミブロック MGL-0296型 1個付属  
外径11mm (0.2mLマイクロチューブ) ×96本用

温度調節範囲: 4 ~ 100°C  
温度調節精度: ±0.1 ~ 0.2°C  
外寸法 (mm): 235W × 355D × 205H  
電源入力: 3.9A, 390VA  
電源電圧: AC100V



限定  
2セット

Price  
Down

セット価格  
¥238,000  
↓  
¥150,000

アルミブロック  
MGL-0296型が付属して  
います。  
ご購入後すぐ使えます。

## 耐溶媒性の高い真空ポンプ

### インバーターダイヤフラム型 真空ポンプ DTC-31DC型

インバーター制御方式のダイヤフラム型真空ポンプです。ロータリーエバポレーターと真空コントローラー NVC-3000型と組合せることによりエバポレーターシステムと連動して運転できます。

排気速度: 30L/min (50Hz)  
到達真空度: 10hPa (約 7.5Torr)  
外寸法 (mm): 142W × 288.5D × 202H  
電源入力: 1.5A, 150VA  
電源電圧: AC100V



限定  
10台

Price  
Down

¥210,000  
↓  
¥180,000

## そろそろ水道水から変えてみませんか?

### リフラックス用冷水循環装置

#### ACE-2000型

ラボスケールでの還流実験用の還流管(冷却器)を冷却する装置です。  
冷凍機を搭載しており、5°Cまでの循環水を冷却できます。

温度設定範囲: 5 ~ 30°C (ヒータなし)  
温度調節精度: ±3°C  
冷却能力 (50Hz): 500W (at 20°C)  
外部循環能力 (50Hz): 5.5L (最大流量)  
: 4m (最大揚程)  
外寸法 (mm): 185W × 260D × 460H  
電源入力: 4.5A, 450kVA  
電源電圧: AC100V



限定  
5台

Price  
Down

セット価格  
¥175,000  
↓  
¥150,000

加熱源用のサービスコンセントを装備しています。万一の配管外れの際は、サービスコンセントに接続した加熱源(オイルバスなど)を強制停止します。異常加熱や漏水、故障による温度上昇においても加熱源を停止します。

## 到達真空度 0.3Pa、オイル漏れのない油回転真空ポンプ オイルミストトラップ標準付属

### マグネットカップリング型 耐食性油回転真空ポンプ(ケミカル仕様) DUO 3MC-N・6MC-N・11MC-N型

独自のマグネットカップリング仕様でオイル漏れの心配がありません  
到達真空度: 0.3Pa (約 2 × 10<sup>-3</sup> Torr)  
オイルミストトラップが標準付属しています。

DUO 3MC-N型  
排気速度: 42L/min (50Hz)  
吸引管口径: 外径 18mm  
電源電圧: AC100V

限定  
5台

Price  
Down  
¥419,000  
↓  
¥358,000



DUO 6MC-N型  
排気速度: 83L/min (50Hz)  
吸引管口径: 外径 22mm  
電源電圧: AC100V

限定  
6台

Price  
Down  
¥450,000  
↓  
¥388,000

DUO 11MC-N型  
排気速度: 150L/min (50Hz)  
吸引管口径: 外径 22mm  
電源電圧: AC100V

限定  
5台

Price  
Down  
¥486,000  
↓  
¥418,000


独自のマグネットカップリング仕様で、オイル漏れのない安心・安全な製品です。  
メンテナンスコスト削減に貢献します。  
ペーンに耐食素材(PEEK)を使用し、窒素などの中性ガス配管を接続できるガスバラストバルブを標準装備しています。

## 二重ジャケット構造で受フラスコの再蒸発を防止

### ロータリーエバポレーター

#### 1L受フラスコ用冷却バス +ドレンコック付受フラスコ1L

限定  
5セット



セット価格  
¥96,300  
↓  
Price  
Down  
¥29,800

真空制御を行なわない場合、受フラスコに溜まった溶媒が室温によって再蒸発を起こし、回収率を悪くすることがあります。  
その際には受フラスコを冷却することで再蒸発を抑えることができます。

## 東京理化器械株式会社 営業所

札幌 Tel. 011-709-8101  
仙台 Tel. 022-227-3761  
那須 Tel. 0287-62-6000

筑波 Tel. 029-851-8241  
埼玉 Tel. 048-722-3713  
千葉 Tel. 043-275-0043

東京 Tel. 03-6757-3388  
横浜 Tel. 045-473-5477  
神奈川 Tel. 0463-21-4321

静岡 Tel. 054-267-1616  
名古屋 Tel. 052-571-3171  
関西 Tel. 06-6131-0905

広島 Tel. 082-511-1531  
福岡 Tel. 092-621-5870

<https://ssl.eyela.co.jp>

アイラ・カスタマーセンター  
☎ 0120-076-554